

Šrouby s hvězdicí • odpovídající DIN 6336, nerez
EH 24741.



Popis produktu

Tyto šrouby s hvězdicí jsou vyrobeny dle DIN 6336, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.

Materiál


Držadlo

- Nerez 1.4308, přesně litá, matně tryskaná

Šroub

- Nerez 1.4305

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry							Obj. č.
d ₁	d ₂	l	d ₃	h ₁	h ₂		
[mm]						[g]	
40	M 8	20	14	25	12	89	24741.0005
40	M 8	25	14	25	12	87	24741.0010
40	M 8	30	14	25	12	97	24741.0015
40	M 8	40	14	25	12	93	24741.0020
50	M10	20	18	32	15	171	24741.0025
50	M10	25	18	32	15	172	24741.0030
50	M10	30	18	32	15	177	24741.0035
50	M10	45	18	32	15	187	24741.0040
50	M10	55	18	32	15	194	24741.0045
63	M12	30	20	40	19	343	24741.0050
63	M12	40	20	40	19	338	24741.0055
63	M12	50	20	40	19	329	24741.0060

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.