




UPÍNACÍ ŠROUBY PODLE DIN DLE POPTÁVKY

POPIS VÝROBKU

Všechny upínací šrouby se zhotovují pouze na objednávku. Jednotlivé díly jsou však skladem. Popis jen podle příkladu objednání - žádná objednací čísla.


VÝKRES S ROZMĚRY



Obr. 1

Upínací šroub s


- křížovou maticí DIN 6335 z šedé litiny nebo plastu
- hvězdicí DIN 6336 z šedé litiny nebo plastu



Obr. 2

Upínací šroub


s rýhovanou maticí
DIN 6303



Obr. 3

Upínací šroub s

- upínací rukojetí DIN 99
- přestavitelnou pákou EH 24400.
- upínací pákou EH 24430.
- upínací pákou EH 24440.



Obr. 4

Upínací šroub s opěrnou
patkou DIN 6311

Upínací šrouby DIN 6332 • Závítové kolíky kombinované s různými rukojetmi

EH 24890.

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

d ₁	I ₁ DIN 6332 Obr. 1	I ₂ Jmenovité délky závitů Obr. 1	I ₃ Jmenovité délky závitů Obr. 2	I ₄ Jmenovité délky závitů Obr. 3	I ₅ Jmenovité délky závitů Obr. 4
M 8	40	27	30	28	3,0
M 8	60	47	50	48	3,0
M 10	60	44	48	45	3,6
M 10	80	64	68	65	3,6
M 12	60	40	46	41	4,6
M 12	80	60	66	61	4,6
M 12	100	80	86	81	4,6
M 16	80	55	-	55	5,4
M 16	100	75	-	75	5,4
M 16	125	100	-	100	5,4
M 20	100	-	-	70	5,5
M 20	125	-	-	95	5,5
M 20	150	-	-	120	5,5

Příklad pro objednání

Upínací šroub, složený z hvězdice DIN 6336 (šedá litina) a závítového kolíku M10 x 60 DIN 6332, bez opěrné patky DIN 6311

Popis

Upínací šroub M10 x 60 DIN 6332 s hvězdicí DIN 6336 ze šedé litiny bez opěrné patky

Provedení

Závítový kolík je s držadlem slepený, u DIN 99 navíc zajištěný kolíkem. Upínací šrouby se dodávají bez nebo s opěrnou patkou DIN 6311, nutno zadat v objednávce.