

STANDARDNÍ SORTIMENTY V40

Sortiment pro současnou konstrukci 2 přípravků, obj.č. 1090.110

ks	Označení	Obj.č.	ks	Označení	Obj.č.
Systémové díly			Normované díly		
2	Základová deska	1000.400	3	Závitový kolík	22540.0381
5	Podložka	1007.400	3	Závitový kolík	22540.0382
5	Podložka	1007.600	3	Opěrka, dos. pl. hladká	22690.0021
5	Podložka	1007.700	3	Opěrka, dos. pl. hladká	22690.0321
5	Podložka	1007.800	3	Opěrka výkyvná, dos. pl. hladká	22730.0013
5	Podložka	1007.900	3	Opěrka výkyvná, dos. pl. rýhovaná	22730.0313
6	Upínací těleso	1010.100	5	Závrtný šroub	23040.0582
2	Upínací těleso	1010.200	3	Závrtný šroub	23040.0583
1	Upínací těleso	1010.300	3	Závrtný šroub	23040.0584
3	Upínací těleso	1011.100	2	Kuželová pánev	23050.0208
1	Upínací těleso	1011.200	5	Podložka	23060.0008
1	Upínací těleso	1011.300	5	Šestihranná matice	23070.0008
1	Upínací lišta	1013.600	2	Šestihranná matice s prstencem	23080.0008
3	Dorazový prvek	1014.500	5	Prodlužovací matice	23090.0008
4	Středicí kámen pro T-drážku	1029.600	2	Upínka	23150.0009
10	Matice pro T-drážku	1030.100	3	Upínka s nosem	23180.0209
15	Matice pro T-drážku	1030.300	2	Boční upínač	23210.0502
8	Upínací kámen pro T-drážku	1031.100	1	Výsuvná podpěra	23220.0085
3	Upínací kámen pro T-drážku	1031.200	4	Meziválec	23310.0125
4	Upínací kámen pro T-drážku	1031.300	2	Meziválec	23310.0126
1	Nástrčný klíč	1032.100	2	Meziválec	23310.0127
2	Mezideska	1047.700			
1	Lišta	1047.800			
3	Podpěrná destička	1047.900			

6

Sortiment pro současnou konstrukci 3 přípravků, obj.č. 1090.120

ks	Označení	Obj.č.	ks	Označení	Obj.č.
Systémové díly			Normované díly		
2	Základová deska	1000.400	5	Závitový kolík	22540.0381
1	Základová deska	1000.500	5	Závitový kolík	22540.0382
5	Podložka	1007.400	4	Opěrka, dos. pl. hladká	22690.0021
5	Podložka	1007.600	3	Opěrka, dos. pl. kulová	22690.0121
5	Podložka	1007.700	3	Opěrka, dos. pl. rýhovaná	22690.0221
20	Podložka	1007.800	4	Opěrka, dos. pl. hladká	22690.0321
5	Podložka	1007.900	3	Opěrka, dos. pl. kulová	22690.0421
8	Upínací těleso	1010.100	3	Opěrka, dos. pl. kulová	22690.0423
4	Upínací těleso	1010.200	3	Opěrka, dos. pl. rýhovaná	22690.0521
2	Upínací těleso	1010.300	4	Opěrka výkyvná, dos. pl. hladká	22730.0013
6	Upínací těleso	1011.100	3	Opěrka výkyvná, dos. pl. rýhovaná	22730.0313
4	Upínací těleso	1011.200	5	Závrtný šroub	23040.0582
2	Upínací těleso	1011.300	5	Závrtný šroub	23040.0583
1	Úhelník s T-drážkou	1012.100	3	Závrtný šroub	23040.0584
1	Upínací lišta	1013.600	3	Kuželová pánev	23050.0208
1	Upínací lišta	1013.700	10	Podložka	23060.0008
6	Dorazový prvek	1014.500	5	Šestihranná matice	23070.0008
1	Výztužný úhelník	1020.300	3	Šestihranná matice s prstencem	23080.0008
1	Výztužný úhelník	1021.600	5	Prodlužovací matice	23090.0008
1	Výztužný úhelník	1021.700	2	Upínka	23150.0009
5	Středicí kámen pro T-drážku	1029.600	3	Upínka s nosem	23180.0209
20	Matice pro T-drážku	1030.100	2	Boční upínač	23210.0501
37	Matice pro T-drážku	1030.300	2	Boční upínač	23210.0502
15	Upínací kámen pro T-drážku	1031.100	2	Výsuvná podpěra	23220.0085
5	Upínací kámen pro T-drážku	1031.200	2	Horní upínač	23310.0025
5	Upínací kámen pro T-drážku	1031.300	6	Meziválec	23310.0125
1	Nástrčný klíč	1032.100	4	Meziválec	23310.0126
2	Mezideska	1047.700	2	Meziválec	23310.0127
2	Lišta	1047.800			
6	Podpěrná destička	1047.900			

Uvedené sortimenty je třeba chápat jako doporučení.

Potřebné díly se liší podle obrobku.

Sortimenty mohou být podle potřeby upraveny.