

Piastre base • dim. esterne come i pallets DIN 55 201

1103.300



Descrizione prodotto

Materiale


- Acciaio, temprato, rettificato

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Disegno



\* Queste tolleranze valgono solo per l'esecuzione con i lati esterni lavorati.  
Distanza cave  $70 \pm 0,01$ .


Caratteristiche


Sistema	Dimensioni							Per viti	y	Nr. di cave a T	[kg]	Codice
	$a_1 \times a_2$	c	d	$l_1$ $\pm 0,013$ [mm]	$l_2$	$l_3$	$l_4$					
V70	400 x 500	50	20	150	60/40	200	100	M12	12	5 x 7	69	1103.300


Esempio di applicazione











## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.