

## Plateaux de base

1500.300



### Description produit

#### Matières


- fonte grise GG, rectifiée

#### Plus d'informations

#### Notes

Réalisations spéciales sur demande.


### Plan






### Informations détaillées

Système	Dimensions								y	Pour vis	Nombre de trous de fixation n	Nombre de rangées de trous	Référence article	
	b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	h ±0,02	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	b <sub>3</sub>	c	l <sub>3</sub>						
L12	400 x 500	40	12	M12	150	150	50	200	12	M12	4	8 x 10	56	1500.300

Exemple d'application







## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.