

Otturatori Miniraster • esecuzione standard
22110.0632



Descrizione prodotto

Indicati per il montaggio su pezzi dalle pareti sottili.
Ideale per l'impiego in spazi ridotti.
Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

Materiale

- Corpo**
- Acciaio, zincato mediante zincatura
- Puntale**
- Acciaio inox 1.4305
- Pomello**
- Plastica PA 6, nero, opaco

Assemblaggio

Avvitare l'otturatore. Sollevare il pomello per rendere visibile l'esagono di bloccaggio. La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.

Maggiori informazioni


Note

Pomello non smontabile.

Altri prodotti

- Anelli distanziali, per otturatori

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni							SW	Spinta ¹⁾				Codice	
d ₁ h9	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃		F ₁ ~	F ₂ ~	min.			max.
[mm]							[mm]	[N]		[°C]	[g]		
Con arresto – Fig. 2, Acciaio													
4	M8 x 1	21	15	27,5	5	6	10	4	12	-30	80	13	22110.0632

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.