

Otturatori • esecuzione semplice

22120.0725



Descrizione prodotto

Indicati per tutti quei casi dove non è richiesta una accurata precisione di posizionamento. Versione semplice dal design compatto.

Materiale

Corpo

- Acciaio, zincato mediante zincatura

Puntale

- Acciaio inox 1.4305

Anello

- Acciaio inox 1.4310

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Maggiori informazioni


Note

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti

Disegno



controdado
22120.0704 - .0708 (Acciaio)
22120.0714 - .0718 (Acciaio inox)

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Caratteristiche


Dimensioni										SW	Coppia di serraggio max.	Spinta ¹⁾		max.	[g]	Codice	
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.			F ₁ ~	F ₂ ~				[°C]
-0,05																	
Con anello, senza arresto – Fig. 1, Acciaio																	
5	M8	18	9,2	45	5	16	6	13,5	5	8	7	5	24	250	8,4	22120.0725	

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d_2 [mm]	Dimensione chiave [mm]	 [g]	Codice
Acciaio				
	M 8	13	2,8	22120.0705

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.