

## Imbastitori • autobloccanti, esecuzione compatta

---

22370.0089



### Descrizione prodotto

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.  
Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.  
Profilo compatto con impugnatura sagomata

### Materiale

#### Gambo

- Acciaio inox 1.4305

#### Molla

- acciaio inox

### Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

### Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


#### Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

#### Altri prodotti

- Imbastitori, autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio
- Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
- Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
- Ritenute di sicurezza
- Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
- Boccole di posizionamento, lisce, DIN 179 A

Disegno



\*\* Esecuzione in inox 1.4542 con marcatura.


Caratteristiche

| Dimensioni     |                |                |                |                |                | Foro di ricezione<br>H11 | max. |     | Resistenza al taglio, doppia <sup>1)</sup> min. | Codice     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |                          |      |     |                                                 |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                | ±1             |                |                          |      |     |                                                 |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                          |      |     |                                                 |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                          |      |     |                                                 |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                          |      |     |                                                 |            |
| acciaio inox   |                |                |                |                |                |                          |      |     |                                                 |            |
| 16             | 45             | 19             | 20             | 14             | 39,5           | 16                       | 250  | 146 | 155                                             | 22370.0089 |

<sup>1)</sup> Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Esempio di applicazione





## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.