

Piatelli livellanti • con copertura in gomma antiscivolo  
22590.1656



Descrizione prodotto

I piattelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piattelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°. La copertura di plastica sul piattello impedisce lo scivolamento

Materiale

Snodo sferico con perno

- Acciaio inox 1.4305

Tappo di gomma

- Gomma, nero

Dado

- Acciaio inox A2, DIN 934

Piatto

- Acciaio inox 1.4305

Maggiori informazioni

Note

Per le versioni  $d_1 = M10$  e  $M12$  il controdado è conforme alla DIN 934.

Disegno




fig. 1




fig. 2

Caratteristiche

| Dimensioni                                                         |                |                |                |                |                | SW   | Carico solo statico max. |  | Codice     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                                     | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> |      |                          |                                                                                       |            |
| [mm]                                                               |                |                |                |                |                | [mm] | [kN]                     | [g]                                                                                   |            |
| Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox |                |                |                |                |                |      |                          |                                                                                       |            |
| M12                                                                | 150            | 45             | 144,5          | 30,5           | 13,2           | 19   | 28                       | 258                                                                                   | 22590.1656 |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.