

Viti a inserto sferico • con testa, sfera antirovesciamento
22700.0306



Descrizione prodotto

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Materiale

- Sfera**
- Acciaio inox, temperato
- Vite**
- Acciaio inox 1.4305

Maggiori informazioni

Note

Nota: attenzione allo scarico l_4 !
Sfera con dispositivo antirovesciamento.
Esecuzioni speciali a richiesta.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

Altri prodotti

- Viti a inserto sferico, con testa, sfera spianata

Disegno





Caratteristiche

Dimensioni							SW	Carico solo statico ¹⁾ max.		Codice
d ₁	l ₂ ~	d ₂	d ₃	l ₃	l ₄	Diametro sfera				
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
Sfera spianata, liscia, acciaio inox										
M6	40	10	3,2	6	16	4	5	6	10	22700.0306

¹⁾ I valori di carico indicati non valgono per l'esecuzione in acciaio inox.

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.