

Supporti basculanti
22730.0018



Descrizione prodotto

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Materiale

- Sfera**
- Acciaio da cuscinetti temperato, lucida
- Corpo**
- Acciaio bonificato, fosfatato

Maggiori informazioni

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Disegno




fig. 1




fig. 2




fig. 3





fig. 4

Caratteristiche

Dimensioni						SW	Carico solo statico max.	Coppia di serraggio max.		Codice
d1	d2	d3	l1	l2	Diametro sfera					
[mm]						[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio										
20	M8	10,5	18	10	16	17	25	25	39	22730.0018

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.