

Supporti basculanti • con inserto in metallo duro, zigrinati  
22730.0380



Descrizione prodotto

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.

Materiale


- Sfera**
- Metallo duro, zigrinato, nichelato
- Corpo**
- Acciaio bonificato, fosfatato

Maggiori informazioni

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.  
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.


Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni                                                |                |                |                        |                        |                | SW | Carico solo statico max. | Coppia di serraggio max. |  | Codice     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                            | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,2 | l <sub>2</sub><br>-0,5 | Diametro sfera |    |                          |                          |                                                                                       |            |
| [mm]                                                      |                |                |                        |                        |                |    |                          |                          |                                                                                       |            |
| Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio |                |                |                        |                        |                |    |                          |                          |                                                                                       |            |
| 20                                                        | M12            | 13,2           | 18                     | 12                     | 16             | 17 | 25                       | 82                       | 54                                                                                    | 22730.0380 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.