

Supporti basculanti • con inserto in metallo duro, zigrinati
22730.0400



Descrizione prodotto

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.

Materiale


- Sfera**
- Metallo duro, zigrinato, nichelato
- Corpo**
- Acciaio inox 1.4057, bonificato

Maggiori informazioni

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.


Disegno



Caratteristiche

d ₁	d ₂	Dimensioni				Diametro sfera	SW	Carico solo statico max.	Coppia di serraggio max.		Codice
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5							
		[mm]									
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox											
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0400	

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.