

Tiranti a occhiello • DIN 444 Forma B
22980.0403



Descrizione prodotto

Tiranti a occhiello simili alla DIN 444, ma con un acciaio di qualità superiore. Le versioni in acciaio inox A2-50 hanno una resistenza di min. 500 N/mm².

Materiale

- Acciaio inox 1.4301

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Altri prodotti

- Tiranti a occhiello, DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni							Codice
d ₁	l	d ₂ H9	d ₃	b	s		
[mm]						[g]	
acciaio inox							
M5	30	5	12	16	6	6,4	22980.0403

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.