

Boccole • per perni di centraggio e bloccaggio
23111.0742



Descrizione prodotto

Queste boccole per il posizionamento dei perni di bloccaggio sono disponibili in versione centrica e flottante. Osservare le istruzioni di montaggio.

Materiale

- Acciaio bonificato, brunito


Assemblaggio

Per garantire la ripetibilità ottimale, devono essere utilizzate due boccole di centraggio e due boccole di solo bloccaggio.

Caratteristiche

La boccola flottante ha una scanalatura che funge da contrassegno di riconoscimento.

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni			Foro di ricezione			Codice
d ₁ +0,2	l -0,25 -0,5	d ₂ n6	X ±0,05	D ₂ H7		
[mm]			[mm]		[g]	
Flottante – Fig. 2, Acciaio bonificato						
25,8	25	35	25	35	84	23111.0742

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.