


Boccole di montaggio • per perni di centraggio e bloccaggio, con montaggio a vite
23111.0882



Descrizione prodotto

Queste boccole di posizionamento per il posizionamento dei perni di bloccaggio sono montate nella controparte.


Materiale

- Acciaio inox 1.4112, temperato

Assemblaggio

Queste boccole di fissaggio si inseriscono nella tavola della macchina o nelle piastre base e vengono quindi avvitate. Le viti di fissaggio sono comprese.


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni										Foro di ricezione								Codice
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	l ₁	l ₂	l ₃	D ₂	D ₅	D ₈	D ₉	T ₁	T ₂	T ₃		
F6	-0,01	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	l ₁	l ₂	l ₃	H7	M4	+1		±0,02			[g]	
acciaio inox																		
16	36,99	20	36,5	4,5	8	29	5,25	11,56	7	37	M4	20	38,5	11,91	22	12	73	23111.0882

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.