


Brides • crocodiles, avec appui réglable, avec goujon fileté
23185.0220



Description produit

L'appui et le patin sont fixés à la bride, et donc imperdables. La bride est équipée de deux faces de serrage et peut être utilisée dans les deux sens, selon l'application et les besoins.

Matières

- Vis**
 - acier traité
- Écrou**
 - acier traité
- Poussoir plat**
 - acier traité
- Bride**
 - acier, trempé, zingué par galvanisation

Plus d'informations


Références

Des courses de serrage plus importantes peuvent être obtenues avec les appuis pour brides crocodiles (EH 23185.).

Autres produits

- Extension d'appuis, pour brides, crocodiles, avec appui réglable

Plan



Informations détaillées

Cote nominale d ₁	Dimensions													SW	Force de serrage ¹⁾ max.		Référence article
	d ₂	l ₄	h ₁	h ₂	a ₁	a ₂	a ₃	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	s				
	[mm]																
[mm]														[mm]	[kN]	[g]	
21	M20	160	0 – 40	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	30	60	2749	23185.0220

¹⁾ La force de serrage indiquée est valable pour une position de serrage optimale (distance minimum entre la vis et le point de serrage). Les forces de serrage peuvent varier et dépendent du bridage, de la classe de résistance de la vis du taraudage, et des conditions d'utilisation (lubrification).

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.