

Bloccaggi ad eccentrico

23271.0003



Descrizione prodotto

I bloccaggi ad eccentrico garantiscono anche una componente di bloccaggio verticale su pezzi a basso spessore.


Materiale

- Acciaio bonificato, temprato e zincato blu

Assemblaggio

1. Effettuare un foro filettato alla distanza corrispondente a L_2 / L_3 del pezzo.
 2. Avvitare il bloccaggio ad eccentrico all'altezza desiderata e settarlo rispetto al pezzo con il lato piatto.
 3. Inserire il pezzo e stringere il bloccaggio utilizzando l'esagono interno. La tensione corretta si ottiene dopo circa 1/3 di giro. Il foro filettato deve essere lubrificato in maniera regolare.
- Il movimento di rotazione durante il serraggio deve sempre essere rivolto verso un fermo per evitare che il pezzo possa allontanarsi dai riferimenti stessi.


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni							L_1	L_2	L_3 $\pm 0,2$	SW	Forza di bloccaggio max. [kN]	Coppia di serraggio max. [Nm]		Codice
d_1	d_2	l_1	l_2	s_1	s_2	s_3	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[g]	
M3	6,7	6	2	3,5	2,9	2,2	3	3	3,2	2	0,05	1	0,6	23271.0003

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.