

## Bloccaggi ad espansione autocentrante • con segmenti di fissaggio

23340.0022



### Descrizione prodotto

Per il bloccaggio e l'appoggio di pezzi con foro centrale. Effetto autocentrante con precisione di  $\pm 0,025$  mm. I settori rettificati consentono il bloccaggio di pezzi, lavorati o grezzi, che vengono trattenuti anche in verticale verso la base d'appoggio. Il disegno del bloccaggio è caratterizzato da un ridotto ingombro in altezza e consente un'ampia estensione del diametro di presa. **Possibilità di installazione sia dall'alto che dal basso.**

### Materiale

#### Corpo

- Acciaio da utensili, temprato e brunito

#### Molla

- acciaio inox

#### Ganasce

- Acciaio inox 1.4112, temperato e rettificato

### Assemblaggio


Nota per il fissaggio dall'alto: rimuovere la vite centrale ed il piattello superiore ed avvitare il corpo usando l'esagono interno SW<sub>2</sub>.

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con sfere di contatto
- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con segmenti di fissaggio, comando posteriore
- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con sfere di contatto, comando posteriore


### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni											Nr. settori n	Corsa s	SW		Forza di bloccaggio F max.	Coppia di serraggio max.	Foro di ricezione							Codice		
d <sub>1</sub> min.	d <sub>1</sub> max.	d <sub>2</sub> f7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> +0,3 -1	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub> -2	l <sub>1</sub> ±0,1			t	SW <sub>1</sub>			SW <sub>2</sub>	D <sub>1</sub> H7	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>		L <sub>1</sub>	[g]
[mm]											[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[mm]							[g]				
22,5	26,5	20	M6	3	19,7	14,1	13	6	28,7	7	8	3	2,3	5	6	5	17	20	3	6	M6	3	6	7	72	23340.0022

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.