

Chiusure rapide ad eccentrico • con foro filettato  
23390.0001



Descrizione prodotto

Per un rapido e irreversibile bloccaggio e sbloccaggio dei pezzi da lavorare.  
La versione regolabile (fig. 2) permette inoltre la regolazione della posizione della leva.

Materiale

Rondella d'appoggio

- Plastica PA, rinforzata con fibra di vetro

Leva

- Zinco pressofuso, rivestito di plastica, nero, simile a RAL 9005

Perno filettato

- Acciaio, zincato mediante zincatura


Mozzo

- Acciaio, zincato mediante zincatura

Ghiera di regolazione

- Acciaio, zincato mediante zincatura


Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni                           |                |                |                |                        |    |                |                                                       | Corsa<br>s<br>Con leva a 90° | max. | [g] | Codice     |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----|------------|
| l                                    | d <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>5</sub> | h <sub>2</sub><br>max. | b  | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub><br>min.<br>In posizione<br>di chiusura | [mm]                         | [°C] |     |            |
| con foro filettato – Fig. 1, Acciaio |                |                |                |                        |    |                |                                                       |                              |      |     |            |
| 63                                   | M6             | 16             | 18,5           | 16,4                   | 16 | 13             | 3                                                     | 0,75                         | 80   | 58  | 23390.0001 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.