

Chiusure rapide ad eccentrico • Con vite  
23390.0116



Descrizione prodotto

Per un rapido e irreversibile bloccaggio e sbloccaggio dei pezzi da lavorare.  
La versione regolabile (fig. 2) permette inoltre la regolazione della posizione della leva.

Materiale

Rondella d'appoggio

- Plastica POM, rinforzata con fibra di vetro

Leva

- Zinco pressofuso, rivestito di plastica, nero, simile a RAL 9005

Mozzo

- Acciaio, zincato mediante zincatura


Vite

- Acciaio, zincato mediante zincatura

Ghiera di regolazione

- Acciaio, zincato mediante zincatura


Disegno



Caratteristiche

| l  | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>max.<br>In posizione<br>di chiusura | Dimensioni                             |                |                        |                                                   |    | b    | Corsa<br>s<br>Con leva a 90°<br><br>[mm] | <br>max.<br>[°C] | <br>[g]    | Codice |
|----|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------|------------------|------------|--------|
|    |                |                                                       | d <sub>3</sub>                         | d <sub>4</sub> | h <sub>2</sub><br>max. | Campo di<br>regolazione<br>h <sub>3</sub><br>min. |    |      |                                          |                  |            |        |
|    |                |                                                       | [mm]                                   |                |                        |                                                   |    |      |                                          |                  |            |        |
|    |                |                                                       | Con vite, regolabile – Fig. 2, Acciaio |                |                        |                                                   |    |      |                                          |                  |            |        |
| 63 | M6             | 50                                                    | 16                                     | 19             | 16,4                   | 1,5                                               | 16 | 0,75 | 80                                       | 75               | 23390.0116 |        |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.