

Excentriques de serrage rapide · avec filetage

23390.0214



Description produit

Pour serrage et desserrage rapide et sans torsion des pièces.
Pour la version réglable (croquis 2), la position du levier peut être modifiée.

Matières

Rondelle d'appui

- thermoplastique (PA), renforcé fibre de verre

Levier

- zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005

Pièces intérieures

- inox 1.4305



Vis

- inox 1.4305

Écrou de réglage

- inox 1.4305


Plan



Informations détaillées

I	d_2	Dimensions			h_2 max. en position de serrage	b	Course à 90°, position du levier	ΔT max.		Référence article
		d_1	d_3	d_5						
avec filetage – croquis 1, inox										
63	M6	40	16	18,5	16,4	16	0,75	80	68	23390.0214

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minéraux de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minéraux de la guerre" telles que le tantalum, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.