

Chiusure rapide ad eccentrico • Con vite  
23390.0219



Descrizione prodotto

Per un rapido e irreversibile bloccaggio e sbloccaggio dei pezzi da lavorare.  
La versione regolabile (fig. 2) permette inoltre la regolazione della posizione della leva.

Materiale

Rondella d'appoggio

- Plastica PA, rinforzata con fibra di vetro

Leva

- Zinco pressofuso, rivestito di plastica, nero, simile a RAL 9005

Mozzo

- Acciaio inox 1.4305


Vite

- Acciaio inox 1.4305

Ghiera di regolazione

- Acciaio inox 1.4305

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni                      |                |                                                    |                |                |                        |    | Corsa<br>s<br>Con leva<br>a 90°<br>[mm] | <br>max.<br>[°C] | <br>[g] | Codice     |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| l                               | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>max.<br>In posizione di chiusura | d <sub>3</sub> | d <sub>5</sub> | h <sub>2</sub><br>max. | b  |                                         |                                                                                                       |                                                                                              |            |
| [mm]                            |                |                                                    |                |                |                        |    |                                         |                                                                                                       |                                                                                              |            |
| Con vite – Fig. 1, acciaio inox |                |                                                    |                |                |                        |    |                                         |                                                                                                       |                                                                                              |            |
| 82                              | M8             | 20                                                 | 20             | 22,5           | 19,5                   | 20 | 1                                       | 80                                                                                                    | 128                                                                                          | 23390.0219 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.