

Chiusure rapide ad eccentrico • Con vite

23390.0222



Descrizione prodotto

Per un rapido e irreversibile bloccaggio e sbloccaggio dei pezzi da lavorare.
La versione regolabile (fig. 2) permette inoltre la regolazione della posizione della leva.

Materiale

- Rondella d'appoggio**
- Plastica PA, rinforzata con fibra di vetro


- Leva**
- Zinco pressofuso, rivestito di plastica, nero, simile a RAL 9005

- Mozzo**
- Acciaio inox 1.4305

- Vite**
- Acciaio inox 1.4305

- Ghiera di regolazione**
- Acciaio inox 1.4305

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni							Corsa s Con leva a 90°	max.		Codice
l	d ₂	h ₁ max. In posizione di chiusura	d ₃	d ₅	h ₂ max.	b	[mm]	[°C]	[g]	
Con vite – Fig. 1, acciaio inox										
82	M8	35	20	22,5	19,5	20	1	80	134	23390.0222

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.