

## Maniglie tubolari

### 24321.0020



#### Descrizione prodotto

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine. Queste maniglie tubolari di alluminio sono caratterizzate dalla loro costruzione robusta e dal loro design moderno. Questa versione è dotata di bracci di sostegno angolati.

#### Materiale

##### Coperchio

- Plastica, grigio chiaro

##### Impugnatura

- Alluminio, anodizzato

#### Assemblaggio


Il montaggio avviene dalla parte posteriore.

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

#### Disegno



#### Caratteristiche

| Dimensioni     |                         |    |                |                |                |                |                |                |                        |                |  | Codice     |
|----------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,25 | a  | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub><br>min. | l <sub>2</sub> |                                                                                       |            |
| [mm]           |                         |    |                |                |                |                |                |                |                        |                | [g]                                                                                   |            |
| argento        |                         |    |                |                |                |                |                |                |                        |                |                                                                                       |            |
| 20             | 300                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6             | 42             | 54             | 12                     | 312            | 280                                                                                   | 24321.0020 |

#### Conformità

##### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

##### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

##### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.