Manovelle • DIN 468 a gomito con quadro DIN 79
24330.0210

Descrizione prodotto

Ghisa rettificata e sabbiata con mozzo lavorato

Materiale

Impugnatura
- Acciaio tornito, zincato e passivato

Corpo manovella
- Ghisa (GTW), plastificata, nera

Disegno



Caratteristiche

l	s H11	e min.	Dimensioni d_1	d_2	h_1	h_2 ~	h_3	d_3 Ø corrisp.		Codice[1]
			[mm]					[mm]	[g]	
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98										
63	**10**	13,1	10,5	20	20	32	96	16	128	24330.0210

[1] Impugnatura in ghisa (GTW)

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.