Manivelles • DIN 468, déportées, avec carré DIN 79
24330.0361

Description produit

Avec ces poignées, la bavure de moulage est rectifiée et sablée. Le moyeu est usiné.

Matières

Poignée
- acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé

Corps de la manivelle
- fonte sphérolithique, revêtue de plastique, noir

Plan



Informations détaillées

Dimensions								d_3		Référence article
l	s H11	e min.	d_1	d_2	h_1	h_2 ~	h_3	Ø poignée		
	[mm]							[mm]	[g]	
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F										
200	**22**	28,2	23,1	44	44	78	197	28	1004	24330.0361

Conformité

Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.