

Manovelle • DIN 468 a gomito con quadro DIN 79
24330.0361



Descrizione prodotto

Ghisa rettificata e sabbiata con mozzo lavorato

Materiale


Impugnatura

- Acciaio tornito, zincato e passivato

Corpo manovella

- Ghisa sferoidale, plastificata, nera

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni								d ₃ Ø corrisp.		Codice
l	s H11	e min.	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃			
[mm]								[mm]	[g]	
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39										
200	22	28,2	23,1	44	44	78	197	28	1004	24330.0361

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.