

Barre

24350.0150




Descrizione prodotto

Materiale

- Barre**
- Acciaio, zincato e passivato
- Pomello**
- Plastica PF 31, nera, DIN 319
- Impugnatura cilindrica**
- Termoplastica (PF 31), nera

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni						 max. [°C]	 [g]	Codice
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃			
Con impugnatura cilindrica – Fig. 2, Acciaio								
14	125	M12	26	16	80	110	125	24350.0150

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.