

## Impugnature a ripresa • con mozzo inox, foro filettato

### 24390.0411



#### Descrizione prodotto

Leva a ripresa con parti interne inox. Molteplici campi di applicazione come, per es., nell'industria farmaceutica, chimica e alimentare.

#### Materiale

##### Leva

- Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca

##### Perno filettato

- Acciaio inox 1.4305

##### Mozzo

- Acciaio inox 1.4305

#### Funzionamento


**Tirando la leva** si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

#### Maggiori informazioni

#### Note

Il mozzo filettato può essere sostituito.

#### Disegno



#### Caratteristiche

| Dimensioni     |                |                |                |                |                |                |                |        |  | Codice     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | t<br>≥ |                                                                                       |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |        | [g]                                                                                   |            |
| arancio        |                |                |                |                |                |                |                |        |                                                                                       |            |
| 22             | M8             | 16             | 36             | 8              | 3,5            | 52             | 74             | 14     | 112                                                                                   | 24390.0411 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.