

Leve di bloccaggio
24430.0040




Descrizione prodotto

Materiale

- Leva**
- Acciaio, brunito
- Pomello**
- Plastica PF 31, nera, DIN 319


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni								Codice
d ₁	d ₃ H7	d ₄	d ₅	h	l	t ₂		
[mm]							[g]	
Con foro liscio – Fig. 2, Acciaio								
28	12	12	30	47	108	23	268	24430.0040

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.