

Leve di bloccaggio
24430.0248




Descrizione prodotto

Materiale

- Leva**
- Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
- Pomello**
- Plastica PF 31, nera, DIN 319


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni								Codice
d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h	l	t ₁		
[mm]								
con foro filettato – Fig. 1, acciaio inox								
32	M16	12	32	52	126	23	354	24430.0248

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.