

Leve a ripresa
24440.0502



Descrizione prodotto

Materiale

- Leva**
- Acciaio, brunito
- Mozzo**
- Acciaio, brunito, classe 5.8
- Pomello**
- Plastica PF 31, nera, DIN 319

Funzionamento


Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Maggiori informazioni

Note

Il mozzo filettato può essere sostituito.

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni											Codice
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l	t min.		
[mm]										[g]	
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio											
40	M20	30	14	35	68	5,5	6	138	36	599	24440.0502

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.