

Leviers de serrage réglables
24440.0524



Description produit

Matières

- Levier**
 - acier bruni
- Pièces intérieures**
 - acier, bruni, qualité 5.8
- Vis**
 - acier, bruni, qualité 5.8
- Boule**
 - thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Fonctionnement


En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Plus d'informations

Notes

La partie taraudée est interchangeable.

Plan



Informations détaillées

Dimensions											Référence article
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l ~		
[mm]											
avec filetage – croquis 2, acier											
40	M20	63	30	14	35	68	5,5	6	138	826	24440.0524

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.