

Leviers de serrage réglables
24440.0706



Description produit

Matières

- Levier**
- inox 1.4305, mat
- Vis**
- inox 1.4305
- Boule**
- thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Fonctionnement


En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Plus d'informations

Notes

La partie taraudée est interchangeable.

Plan



Informations détaillées

Dimensions											Référence article
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l		
[mm]										[g]	
avec filetage – croquis 2, inox											
21	M8	25	13,5	8	20	33,5	4	1	70	102	24440.0706

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.