

Leviers de serrage réglables
24440.0750



Description produit

Matières

Levier
• inox 1.4305, mat

Vis
• inox 1.4305

Boule
• thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Fonctionnement


En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Plus d'informations

Notes

La partie taraudée est interchangeable.

Plan



Informations détaillées

Dimensions											Référence article
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l		
[mm]										[g]	
avec filetage – croquis 2, inox											
28	M12	63	19	12	30	48,5	4,5	4,5	110	312	24440.0750

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.