

Viti a leva • DIN 6304 con leva fissa  
24490.0118



Descrizione prodotto

Leva forzata.

Materiale

- Acciaio automatico, brunito; puntale indurito.

Maggiori informazioni


Riferimenti

Puntale per piattelli DIN 6311 S - EH 22560.

Altri prodotti

- Piattelli di spinta, DIN 6311 ad esecuzione bassa

Disegno



\* per facilitare il montaggio la DIN 6304 è dotata della raggiatura r

Caratteristiche

| Dimensioni                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                | $\alpha$<br>min. |  | Codice     |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                  | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> |                  |                                                                                       |            |
| [mm]                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | [g]                                                                                   |            |
| Con piattello, forma F – Fig. 2 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                                                                                       |            |
| M16                             | 110            | 24             | 12             | 12             | 32             | 20             | 120            | 90             | 115,4          | 5°               | 367                                                                                   | 24490.0118 |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.