

Calettatori albero-foro • con controdato

25050.0128



Descrizione prodotto

Si tratta di un elemento di serraggio autocentrante con trattamento anticorrosione con dado e controdato.

Precisione di rotazione 0,03 mm.

E' particolarmente adatto per il calettamento di elementi di macchine, ruote dentate, pulegge, camme, leve, ecc. in maniera semplice, sicura ed economica.

Materiale

Corpo

- Acciaio, zincato mediante zincatura

Boccola interna

- Acciaio, nichelato

Dado

- Acciaio, nichelato

Assemblaggio


Il controdato facilita la messa in forza del calettatore anche su alberi liberi. (Spessore max. $l_2 - l_3$)

Maggiori informazioni

Riferimenti

Per le istruzioni di montaggio, esempi di applicazione e dati tecnici vedere le pagine seguenti.

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni					SW	Coppia di serraggio del dado T_A max.	Coppia trasmissibile M max.	Carico assiale trasmissibile F_a max.	Pressione sulla superficie dell'albero p_w max.	Pressione sulla superficie del perno p_n max.	Diametro foro D_1 H9	Diametro albero D_2 h9		Codice
d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm²]	[N/mm²]	[mm]	[mm]	[g]	
28	42	44	33	23	50	355	565	40,4	174	123	42	28	370	25050.0128

Accessori

	SW [mm]		Codice
Chiave fissa dedicata			
	50	870	25050.0850

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.