

## Antivibranti gomma-metallo

25150.0177



### Descrizione prodotto

Usati come supporti elastici per motori, compressori, pompe, ecc.  
La durezza è di  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Ulteriori gradi di durezza ( $40 \pm 5^\circ$  shore A e  $70 \pm 5^\circ$  shore A) sono fornibili a richiesta.

### Materiale

#### Rondella d'appoggio

- Acciaio, zincato, cromato blu

#### Bussola filettata

- Acciaio, zincato, cromato blu


#### Corpo

- Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

#### Vite

- Acciaio, zincato, cromato blu


### Disegno




### Caratteristiche

| Dimensioni                         |                        |                |                |   |        | Rigidità R<br>~<br>[N/mm] | Carico max.<br>[N] | Corsa<br>~<br>[mm] | <br>min.      max.<br>[°C] |    | <br>[g] | Codice     |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---|--------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----|---------|------------|
| d <sub>1</sub><br>±1,5             | l <sub>1</sub><br>±1,5 | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | s | t<br>~ |                           |                    |                    |                            |    |         |            |
| [mm]                               |                        |                |                |   |        |                           |                    |                    |                            |    |         |            |
| Con foro filettato e vite – Fig. 2 |                        |                |                |   |        |                           |                    |                    |                            |    |         |            |
| 75                                 | 55                     | M12            | 37             | 3 | 9      | 328                       | 4510               | 13,75              | -30                        | 80 | 453     | 25150.0177 |

### Esempio di applicazione





## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.