Posizionatori laterali • con molla elastica e puntale - POLLICI

2B150.0327

Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Materiale

Corpo
- Alluminio Al

Molla
- Plastica

Puntale
- acciaio inox

Assemblaggio

Vengono montati mediante inserimento a pressione.
Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
l_0 = z/2 + w + x,
l_0 = interasse,
y = altezza pezzo,
w = lunghezza pezzo,
x = misura di coordinate,
s = corsa,
z = diametro perno di riferimento.
Calcolo della quota x:
y maggiore o uguale di l_2 - d_2/2: x = d_2/2 - s
oppure
y minore di l_2 - d_2/2: x =
d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) x 0,123]

Caratteristiche

Forza maggiorata = corpo verde

Disegno



* alcune dimensioni (vedi la tabella) hanno una forma di perno diversa

Caratteristiche

Dimensioni d_1 [in]	Dimensioni d_2 [in]	Spinta F max. [1] ~ [lb]	Dimensioni l_1 -0,03 [in]	Dimensioni l_2 ±0,02 [in]	Corsa s [in]	Foro di ricezione D H8 [in]	max. [°F]	[oz]	Codice
Puntale: acciaio inox/Spinta maggiorata									
7/16	**0,236**	**13,5**	0,374	0,406	0,04	0,438	212	0,122	2B150.0327

[1] Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d_1 [in]	[oz]	Codice
Attrezzo di montaggio			
	7/16	1,749	22150.0831

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.