Mazzuole SIMPLEX · Composizione in gomma / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3029.030





# **Descrizione prodotto**

La serie SIMPLEX 3029 combina l'inserto composizione in gomma / metallo morbido.

A bassissima usura, anti rimbalzo e inodore, l'inserto in gomma media-durezza (serie 3202) garantisce una maggior durata rispetto alle mazzuole in gomma convenzionali.

Realizzato in alluminio, l'inserto argentato in metallo morbido (series 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce il classico martello di piombo.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Smorza vibrazioni e sagoma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con consequente risparmio di costi e risorse

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e in misura D60mm e D80mm con inserto in gomma e base d'appoggio.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti composizione gomma (nero, media-durezza, antirimbalzo, inodore, a bassa usura) / metallo morbido (argentato, duro, resitente al calore).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risprse
- Misure disponibili da D30mm a D80mm e in misura D60mm e D80mm con inserto in gomma e base d'appoggio.
- L'inserto in metallo morbido è realizzato in alluminio e sostituisce il classico martello di piombio.

### Campi di applicazione

Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

### Materiale

### Manico

· Legno

### Inserto 1

- · Composizione di gomma, nero
- · Durezza media
- · ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

## Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- · Resistente al calore

### Sede

· Ghisa temperata

## Caratteristiche

| Ø    |    | Dir | mensioni<br>Lunghezza x larghezza x altezza | ă   | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Codice   |
|------|----|-----|---|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
| [mm] |    |     |   | [g] |               |                   |             |          |
| 30   | 90 | 295 | 295 x 90 x 30                               | 375 | 4030618305682 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3029.030 |



# Conformità

# Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

# Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

