

Mazzuole MAXXCRAFT • come DIN 1041

3666.010



Descrizione prodotto

Il raccordo brevettato in gomma tra testa e manico riduce notevolmente sia il rimbalzo che il rumore e assicura il pieno impatto sul pezzo, un lavoro senza fatica, delicato per le articolazioni a causa di minori vibrazioni e di un rimbalzo ridotto, grande manicotto protettivo sul manico con rivestimento in gomma.

Campi di applicazione

Accoppiamento parti meccaniche, raddrizzatura, lavorazione lamiera, montaggio mobili, costruzione infissi, falegnameria, lavori di carpenteria, tettoie, posa laminati e parquet, montaggio e riparazione autoveicoli e camion, manutenzioni, riparazioni e revisioni

Materiale

Testa

- acciaio speciale di alta qualità, forgiato

Manico

- Hickory

Caratteristiche

Descrizione			Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
MAXXCRAFT 1000	135	360	360 x 135 x 37,5	1000	4030618303084	AAA904c002	21-04-09-15	3666.010

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.