


FUERZA PLENA: EL CONCEPTO SUPERCRAFT



Trabajo sin rebote

- 1 Benévolo con las articulaciones
- 2 Reduce el ruido
- 3 Gran fuerza de impacto
- 4 Bocas resistentes al uso

HALDER

MARCANDO DISTANCIAS CON NUESTRA CALIDAD DE FABRICACIÓN

THE
ORIGINAL
MADE IN
GERMANY.



ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

Phone +49 7392 7009-0
Fax +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

ES/2017




HALDER

UNA PRIMERA MARCA

PARA LOS PROFESIONALES
Mazas de boca no-férricas y herramientas forestales



SENCILLAMENTE INTELIGENTE: EL CONCEPTO SIMPLEX



- 1 Todos los componentes pueden ser reemplazados en cualquier momento
- 2 Bocas intercambiables con diferentes grados de dureza
- 3 Cuerpos de acero fundido, aluminio o de fundición de acero reforzada
- 4 Mangos de madera de alta calidad o de fibra de vidrio



→ **TPE-SOFT**
blando / no deja marcas
dureza ● ○ ○ ○ ○



→ **GOMA**
medio-duro / amortiguación de impactos
sin olor / bajo desgaste
dureza ● ● ○ ○ ○



→ **TPE-MID**
medio-duro / no deja marcas
dureza ● ● ○ ○ ○



→ **SUPERPLÁSTICO**
medio-duro / muy duradero
resistencia al uso
dureza ● ● ● ○ ○



→ **PLÁSTICO**
duro / resistente a aceites y grasas
dureza ● ● ● ● ○



→ **NYLON**
duro / muy resistente al desgaste
sin esquirlas / resistente a aceites y grasas
dureza ● ● ● ● ○



→ **METAL BLANDO**
duro / resistente al calor
dureza ● ● ● ● ●



→ **COBRE**
con soporte de plástico / duro
dureza ● ● ● ● ●

LA MAZA ADECUADA PARA CADA TRABAJO



Tanto en el campo profesional como en el de mantenimiento se precisan dos cosas para lograr un resultado excelente en el trabajo: la ambición de realizar siempre un trabajo eficiente y las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.

Desde cerca de 80 años las mazas no-férricas y las herramientas forestales de Halder han proporcionado soluciones adecuadas y materiales de alta calidad, Made in Germany.



CONSTRUCCIÓN/AJARDINAMIENTO

→ Colocación de bordillos, pavimentación

3027 maza SIMPLEX · goma/superplástico · Ø 30-80 mm



→ Colocación de bordillos

3027 mallo SIMPLEX · goma/superplástico · Ø 80 mm



→ Colocación de piedra natural, albañilería, ajuste de escaleras

3013 maza SIMPLEX · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



→ Encofrados

3366 mallo SUPERCRAFT, sin rebote · Ø 80-100 mm



MANTENIMIENTO/REPARACIÓN

→ Trabajos de leves a moderados

3968 maza BASEPLEX · acetato de celulosa/nylon · Ø 25-50 mm



3026 maza SIMPLEX · goma/plástico · Ø 30-60 mm



→ Trabajos intensos

3366 maza SUPERCRAFT, sin rebote · mango de hickory · Ø 20-80 mm



3666 martillo MAXXCRAFT · 300-1000 g



→ Automoción - camiones

3029 maza SIMPLEX · goma/metal blando · Ø 30-80 mm



3749 maza SIMPLEX · cobre/metal blando · Ø 30-40 mm



3677 martillo combi FERROPLEX · Ø 30-35 mm



3379 maza BLACKCRAFT, sin rebote · Ø 40-60 mm



3408 Botador · Ø 10-15 mm



→ Neumáticos, llantas

3377 maza SUPERCRAFT, sin rebote · mango acero tubular · Ø 25-70 mm



3379 maza BLACKCRAFT, sin rebote · Ø 40-60 mm



CARPINTERÍA/ENSAMBLAJE

→ Colocación puntos de luz – piezas delicadas – recubrimientos

3117 maza SIMPLEX · TPE-soft/superplástico · 50:40 · Ø 50 mm



→ Montaje de muebles

3013 maza SIMPLEX · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



→ Colocación de pernos y clavijas

3666 martillo MAXXCRAFT · 300-1000 g



→ Techado

3366 mallo SUPERCRAFT, sin rebote · Ø 80-100 mm



TRABAJOS INTERIORES

→ Parquet y suelos laminados

3380 maza SECURAL, sin rebote · 30x40 mm



3666 martillo MAXXCRAFT · 300-1000 g



→ Solado, construcción de tabiquería seca

3013 maza SIMPLEX · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



3380 maza SECURAL, sin rebote · 30x40 mm



→ Instalación de molduras en el techo

3408 golpeador, sin rebote · Ø 20-50 mm



CONFORMACIÓN DE CHAPAS

→ Plegado y doblado

3366 maza SUPERCRAFT, sin rebote · mango de hickory · Ø 20-80 mm



3380 maza SECURAL, sin rebote · 30x40 mm



3748 maza SIMPLEX · cobre/metal blando · Ø 30-40 mm



→ Instalaciones

3380 maza SECURAL, sin rebote · 30x40 mm



3906 maza BASEPLEX · acetato de celulosa · Ø 25-50 mm



3677 martillo combi FERROPLEX · Ø 30-35 mm



INDUSTRIA METALMECÁNICA

→ Posicionamiento y ajuste de piezas

3366 maza SUPERCRAFT, sin rebote, mango de hickory · Ø 20-80 mm



3389 maza SUPERCRAFT, sin rebote · mango 3 componentes · Ø 40-60 mm



3377 maza SUPERCRAFT, sin rebote · mango acero tubular · Ø 25-70 mm



3380 maza SECURAL, sin rebote · 30x40 mm



3408 gopeador, sin rebote · Ø 20-50 mm



→ Enderezamientos, construcción de maquinaria

3749 maza SIMPLEX · cobre/metal blando · Ø 30-40 mm



3666 martillo MAXXCRAFT · 300-1000 g



→ Montaje de bastidores, construcción de moldes


3089 maza SIMPLEX · nylon/metal blando · Ø 30-80 mm



AGRICULTURA/FORESTAL

→ Cercados y vallas

3007 mallo SIMPLEX · superplástico · Ø 80-140 mm



3366 mallo SUPERCRAFT, sin rebote · Ø 80-100 mm



→ Seccionado de troncos de hasta 1 m, trabajo de cuña

3007 mallo seccionador SIMPLEX



→ Seccionado de madera, trabajo de cuña

3007 mallo-hacha SIMPLEX



→ Seccionado de troncos de hasta 1 m

3556 cuña seccionadora retorcida forjada



→ Seccionado de troncos pequeños y astillado

3555 hacha de mano Halder · forjada

