


## Bloques en V

1048.500




### Descripción del producto

#### Material

- Acero, cementado, rectificado

### Dibujo



### Información para el pedido

Sistema	Dimensiones												Para roscas	y		Referencia	
	$l_1$	$b_1$	$b_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$l_2$	$d$	$d_2$	$d$ mín.					$d$ máx.
V40	40	32	10	36	48,55	14,5	13	2,6	10	22	M8	8	35	M6	6	262	1048.500

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.