

Posicionadores • con bola y hexágono interior
22030.0046



Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

Cuerpo

- Acero de decoletaje, pavonado

Bola

- Acero para rodamiento, templado

Muelle

- Acero inoxidable

Características

Muelle fuerte: marcado con dos líneas



muelle estándar



muelle fuerte

Más información


Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente
testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten
el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento,
consulten el anexo de Datos Técnicos.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones			SW	Carrera s	Presión ¹⁾		 máx.	 [g]	Referencia
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]		
acero de decoletaje, muelle fuerte									
M6	3,5	15	3	1	19	28	250	1,7	22030.0046

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.