Posicionadores • con bola y hexágono interior
22030.0052

Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado

Bola
- Acero para rodamiento, templado

Muelle
- Acero inoxidable

Características

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

muelle estándar

muelle fuerte

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones			SW	Carrera	Presión[1]				Referencia
d_1	d_2	l		s	F_1 ~	F_2 ~	máx.		
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
acero de decoletaje, muelle fuerte									
M12	8	26	6	2,5	61	110	250	13	22030.0052

[1] valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65

El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.