

Posicionadores • con bola y hexágono interior
22030.0208



Descripción del producto


Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

- Cuerpo**
- Acero inoxidable 1.4305
- Bola**
- Acero inoxidable, templado
- Muelle**
- Acero inoxidable

Características

Muelle estándar: sin marca



muelle estándar



muelle fuerte

Más información


Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente
testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten
el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento,
consulten el anexo de Datos Técnicos.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones			SW	Carrera s	Presión ¹⁾		 máx.	 [g]	Referencia
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]		
acero inoxidable, muelle estándar									
M8	4,5	18	4	1,5	18	31	250	4	22030.0208

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.