


Posicionadores • con cabeza, con bola y hexágono interior
22030.0941



Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Debido a la cabeza, se necesita una profundidad de rosca muy precisa.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Bola

- Acero inoxidable, templado

Muelle


- Acero inoxidable

Montaje


Respetar la medida l_3 para M 4 / M 5.

Características

Muelle estándar: sin marca



Muelle estándar



Muelle fuerte

Más información


Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente
testados en presión y carrera.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten
el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento,
consulten el anexo de Datos Técnicos.

Dibujo



Medidas M4+M5




Medidas M6-M12

Información para el pedido

Dimensiones						SW	Carrera s	Presión ¹⁾		 máx.		Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃ mín.			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
acero inoxidable, muelle estándar												
M5	3	8	14	10	8,2	2,5	0,9	8	14	250	2,3	22030.0941

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.