

Posicionadores • con cabeza, con bola y hexágono interior

22030.2060



Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión. Debido a la cabeza, se necesita una profundidad de rosca muy precisa.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Bola

- Acero inoxidable, templado

Muelle


- Acero inoxidable

Montaje


Respetar la medida l_3 para M 4 / M 5.

Características

Muelle fuerte: marcado con dos líneas



Muelle estándar



Muelle fuerte

Más información


Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido. Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos. Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Dibujo



Medidas M4+M5



Medidas M6-M12

Información para el pedido

Dimensiones					SW	Carrera s	Presión ¹⁾		máx. [°C]	[g]	Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]					[mm]	[mm]	[N]				
acero inoxidable, muelle fuerte											
M6	3,5	10	15	10	3	1	19,3	26,6	250	3,9	22030.2060

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.