Posicionadores • con bola y ranura
22050.0024

Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado

Bola
- Acero para rodamiento, templado

Muelle
- Acero inoxidable

Características

Muelle estándar: sin marca

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Posicionadores, con bola y ranura - PULGADAS

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones				Carrera	Presión[1]				
d_1	d_2	l	n	s	F_1 ~	F_2 ~	máx.		Referencia
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[g]	
acero de decoletaje, muelle estándar									
M24	15	34	3	5,5	81	151	250	72	22050.0024

[1] valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65

El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.